



SECONDELIJM MINI VLOEIBAAR

3 X ORIGINEEL VERZEGELDE MINITUBES SECONDELIJM IN EEN GERECYCLEDE OPBERGBOX



PRODUCTOMSCHRIJVING

Supersnelle en zeer sterke vloeibare secondelijm in 3 losse minitubes, verpakt in een handige opbergbox van gerecycled plastic. De verzegelde tubes zorgen altijd voor de juiste dosis lijm van perfecte, gebruiksklare kwaliteit. Vloeibare formule: de lijm vloeit tot in de kleinste hoekjes. Vaatwasmachinebestendig en waterbestendig.

TOEPASSINGSGBIED

Ideaal voor kleine reparaties. Lijmt bijna alle vaste en flexibele materialen zoals vele soorten kunststof (zoals PVC, ABS, PS, Plexiglas®, polycarbonaat (Makrolon®), fenolhars (Bakeliet®)), porselein, keramiek, leer, metaal, hout, kurk, vilt, kleding (test geschiktheid eerst), en rubber. Alleen deels geschikt voor glas (na een periode wordt de verbinding broos, waardoor deze verzwakt).

Niet geschikt voor PE, PP, siliconenharsen, PTFE, Styrofoam®, stoffen en leren kleding.

EIGENSCHAPPEN

- Supersnel en extreem sterk
- 3 x origineel verzegelde tubes
- Gebruiksklare kwaliteit voor elke toepassing
- Handige opbergbox van 100% gerecycled plastic
- Bereikt de kleinste hoekjes en voegen
- Vaatwasmachine- en waterbestendig

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Gebruik niet bij temperaturen onder de +10 graden. De lijm werkt het best bij een luchtvochtigheid tussen de 50 en 70%.

Eisen oppervlakken: De te verlijmen oppervlakken moeten schoon, droog en vrij van stof en vet zijn en moeten precies op elkaar aansluiten.

Voorbehandeling oppervlakken: Verwijder stof, olie, vet, was of scheidingsmiddel dient grondig t van de aan elkaar te plakken oppervlakken. De beste manier om dit te bereiken is door de onderdelen een aantal keer in te wrijven met geschikte oplosmiddelen, zoals aceton (indien geschikt voor het materiaal – controleer dit eerst!). Voor metalen en metaallegeringen is het meestal voldoende om het oppervlak op te ruwen met schuurpapier of door te slijpen of te borstelen.

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

1. Draai de dop met de klok mee stevig op de tube om het membraam door te drukken. Tip: Druk niet op de tube tijdens het doordrukken. 2. Draai de dop eraf zodat de tuit te voorschijn komt. Breng de lijm zo dun mogelijk direct van de tussen via de tuit aan op 1 kant van de breuk (teveel lijm vertraagt het uithardingsproces significant). Druk beide delen van de breuk direct op elkaar. Na gebruik (wanneer de tube nog niet leeg is), maak je de tuit schoon met een droog keukenpapiertje en plaats je de dop terug.

Vlekken/resten: Overtollige lijm direct met een droge doek o.i.d. wegwrijven. Na uitharding is het zeer moeilijk lijmresten te verwijderen. Aceton lost de lijm (slechts zeer langzaam) op.

Tips: Bij het lijmen bij lage luchtvochtigheid kan de uithardingsstijd worden verkort door kort op een van de te verlijmen onderdelen te ademen. De beste lijmresultaten worden bereikt bij kamertemperatuur.

Aandachtspunten: Let op: Secondelijm bevat cyanoacrylaat. Gevaarlijk: kleeft binnen enkele seconden huid en oogleden aan elkaar. Buiten bereik van kinderen bewaren. Indien contact met de huid heeft plaatsgehad, vermijdt dan geforceerde pogingen om de lijm te verwijderen. In dergelijke gevallen zal de lijm vanzelf door de huid worden afgestoten. Daarna de huid wassen met water. Indien de lijm in de ogen is gekomen, dan de oogleden openhouden, direct met water uitspoelen en een dokter waarschuwen. Verkleefde vingers scheiden door goed te weken in water en vervolgens met een potlood tussen te rollen.



SECONDELIJM MINI VLOEIBAAR

3 X ORIGINEEL VERZEGELDE MINITUBES SECONDELIJM IN EEN GERECYCLEDE OPBERGBOX

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof:	Ethylcyanoacrylaat
Kleur:	Crystal Clear
Consistentie:	Vloeibaar
Dichtheid ca.:	1,05 g/cm ³
Eindsterkte (Aluminium):	12 N/mm ²
Eindsterkte na:	24 uur
Aanvangshechting na:	5-60 seconden. Dit kan variëren afhankelijk van de omstandigheden, zoals materialen, temperatuur en vochtigheid
Minimale temperatuurbestendigheid:	-40 °C
Maximale temperatuurbestendigheid:	80 °C
Vochtbestendigheid:	Goed
Oplosmiddelvrij:	Ja
Viscositeit:	laag viscseus (dun vloeibaar)
Waterbestendigheid:	Zeer goed

FYSIOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN

Lijmen op basis van Cyanoacrylaat worden in hoge mate als fysiologisch veilig beschouwd.

OPSLAGCONDITIES

Bewaar op een droge, koele en vorstvrije plaats. Opslaan onder +5 graden (koelkast) zorgt voor een langere levensduur van het product.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.